


# Вставная втулка NPQH-D-S10-E-P10

№ изделия: 578320

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	8 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 2 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 290 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Сертификационный департамент	NSF C0523185
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасны для пищевых продуктов	См. декларацию соответствия NSF/ANSI 169
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Вес продукта	12 g
Пневматическое подключение, канал 1	Push-in sleeve diameter 10 mm
Пневматическое подключение, канал 2	Push-in sleeve diameter 10 mm
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Brass, chemically nickel-plated