

Гибкая соединительная муфта FK-M10X1,25

№ изделия: 6140

★ Линейка основной продукции

для компенсации отклонения от среднего положения и углового отклонения, для монтажа на штоковой стороне цилиндра.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M10x1,25
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	210 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал втулки	Сталь Гальванизирован
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован
Материал штифта со сферической головкой	Сталь с поверхностной закалкой
Материал сферической шайбы	Сталь с поверхностной закалкой
Материал гайки	Сталь Гальванизирован