

Вилкообразная головка SG-M16X1,5

№ изделия: 6146

★ Линейка основной продукции

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8140.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M16x1,5
Соответствует стандарту	DIN 71752 ISO 8140
Резьбовое присоединение	Внутренняя резьба M16x1.5
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	375 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован