

Угловое соединение с накидной гайкой GCK-1/8-РК-4-KU

№ изделия: 6267

FESTO

Полимерная версия



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,9 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба R1/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
материал накидной гайки	POM
Материал резьбовой заглушки	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)