

Кольцевая деталь LK-1/8-PK-4-KU

№ изделия: 6280

FESTO

С 2 уплотнительными кольцами.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Морская классификация	см. сертификат
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)