


# Дроссель с обратным клапаном GR-3/8-B

№ изделия: 6308

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием Опция
Стандартный расход через дроссель	1.010 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	1150 l/min
Рабочее давление	0,1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 75 °C
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 75 °C
Вес продукта	225 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал регулировочного винта	Латунь