

Полимерный пневмошланг PCN-4-NT

№ изделия: 7134

Продукт будет снят с производства

FESTO

для удаления конденсата в устройствах подготовки воздуха.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6,5 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,5 ... 0,25 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,025 kg/m
Цвет	нейтральный
Твердость по Шору	76
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	PVC