

Распределитель с ручным управлением H-4/3-M5

№ изделия: 7334

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	4/3 выхлоп в средней позиции
Тип управления	Ручное
Стандартный номинальный расход	125 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	4 mm
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	неревверсивный
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Пневматическое подключение, канал 3	не направленный