


# Передаточный модуль EMGC-40-P-G5-SEC-67

№ изделия: 8000596

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                             | Значение  |
|--|---|
| Размер фланца редуктора                    | 40 mm   |
| Размер фланца двигателя                    | 67 mm   |
| Угловой люфт                               | 0,5 deg   |
| Тип редуктора                              | Планетарный редуктор  |
| Коэффициент редукции                       | 5:1   |
| Макс. входная скорость                     | 6.000 1/min   |
| Рабочая температура редуктора              | -20 ... 90 °C   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III  |
| Класс защиты                               | IP54  |
| Продолжительное значение выходного момента | 6,5 Nm  |
| Момент инерции редуктора                   | 0,04 kgcm <sup>2</sup>  |
| Максимальный выходной момент               | 13 Nm   |
| Макс. эффективность                        | 94 %  |
| Сопротивление вращению                     | 0,85 Nm/arcmin  |
| Вес продукта                               | 450 g   |
| Код интерфейса, выход двигателя            | 40G   |
| Код интерфейса, двигатель                  | 67A   |
| Замечания по материалу                     | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |