


# Передаточный модуль EMGC-40-P-G7-SEC-67

№ изделия: 8000597

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	67 mm
Угловой люфт	0,5 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	7:1
Макс. входная скорость	6.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	6,5 Nm
Момент инерции редуктора	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Максимальный выходной момент	13 Nm
Макс. эффективность	94 %
Сопротивление вращению	0,65 Nm/arcmin
Вес продукта	450 g
Код интерфейса, выход двигателя	40G
Код интерфейса, двигатель	67A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)