

Передаточный модуль EMGC-40-P-G35-SEC-67

№ изделия: 8000602

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	67 mm
Угловой люфт	0,67 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	35:1
Макс. входная скорость	6.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	14 Nm
Момент инерции редуктора	0,04 kgcm ²
Максимальный выходной момент	17,5 Nm
Макс. эффективность	92 %
Сопротивление вращению	0,85 Nm/arcmin
Вес продукта	550 g
Код интерфейса, выход двигателя	40G
Код интерфейса, двигатель	67A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)