

Соединительный кабель NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

№ изделия: 8001376

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение	25-пин Прямой разъем Sub-D / Sub-D
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	25
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	25
Электрическое подключение 1, тип монтажа	2 винта 4-40 UNC
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 2, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 2, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	25
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	25
Электрическое подключение 2, тип монтажа	2 винта 4-40 UNC
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Длина кабеля	5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Диаметр кабеля	7 mm
Структура кабеля	C защитой
Класс защиты	IP40
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 70 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Цвет оплетки кабеля	Серый
Цвет корпуса	Серый