

Блок подготовки воздуха FRC-1-D-MAXI-A-MPA

№ изделия: 8002273

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, 40 мкм, с металлическим защитным кожухом. С автоматическим отводом конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	80 см ³
Степень фильтрации	40 µm
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	8.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.520 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC