

# Модуль перемещения ENMY-RP-EGC-220-TB-HD- -

№ изделия: 8004610

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	50 ... 2.000 mm
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль С зубчатым ремнем
Определение позиции	Для герконов
Точность повторения	±0,1 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)