

# Модуль перемещения EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

№ изделия: 8004627

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Эффективный диаметр приводной шестерни	38,2 mm
Рабочий ход	50 ... 1.000 mm
Удлинение зубчатого ремня	0,056 %
Шаг зубчатого ремня	5 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль С зубчатым ремнем
Определение позиции	Для герконов
Макс. скорость	3 m/s
Точность повторения	±0,05 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F <sub>x</sub>	1.000 N
Коэффициент подачи	120 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)