

# Модуль перемещения EHMZ-EGSL-45-BS-KF- -

№ изделия: 8004629

FESTO



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	100 ... 200 mm
Диаметр шпинделя	10 mm
Шаг шпинделя	3 ... 10 mm/U
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль Со шпинделем
Определение позиции	Для герконов
Макс. ускорение	25 m/s <sup>2</sup>
Макс. скорость	0,3 ... 1 m/s
Точность повторения	±0,015 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F <sub>x</sub>	150 N
Коэффициент подачи	3 ... 10 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)