


# Коллектор VABM-L1-18G-G38-10-G

№ изделия: 8004905

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	19 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	10
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Вес продукта	2.661 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Выхлоп пилота, канал 82/84	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав