

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой QSL-G1/4-8-C35-50

№ изделия: 8005395

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	3,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	50
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. момент затяжки	15 Nm
Вес продукта	1.370 g
Пневматическое присоединение	Наружная резьба G1/4 Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Цвет отпускающего кольца	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Информация о материале, уплотнение резьбы	NBR
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая