

Контроль потока VFFG-T-M5-12

№ изделия: 8025714

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Тип крепления	с резьбой
Стандартный расход через дроссель	45,4 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Условный проход	1,2 mm
значение b	0,5
значение C	0,16 l/sbar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Вес продукта	0,5 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал пустотелого болта	PA