


# Р-планка для блочного монтажа VABM-B10-25-G12-3-P53-E

№ изделия: 8026238

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Монтажный шаг                            | 27,5 mm   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Макс. количество распределителей         | 3   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Вес продукта                             | 340 g   |
| Тип крепления                            | Без монтажной скобы   |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/2  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора                      | Алюминиевый сплав   |