

Плита для блочного монтажа VABM-B10-25S-G38-4

№ изделия: 8026263

★ Линейка основной продукции

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	27,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	720 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав