


# Плита для блочного монтажа VABM-B10-25E-N12-3-P3

№ изделия: 8026289

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	27,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	960 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав