

# Плита питания VABF-B10-25-P1-G14

№ изделия: 8026317

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Operating pressure MPa                   | -0,09 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление                         | -0,9 ... 10 bar   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Макс. момент затяжки                     | 3 Nm  |
| Вес продукта                             | 26 g  |
| Тип крепления                            | со сквозным отверстием  |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/4  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал плиты питания                   | Алюминиевое литье под давление  |