

# Плита для блочного монтажа VABM-B10-30E-G34-8

№ изделия: 8026365

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Монтажный шаг                            | 32 mm   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Макс. количество распределителей         | 8   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Вес продукта                             | 4.665 g   |
| Тип крепления                            | со сквозным отверстием  |
| Подвод пилотного воздуха 12              | G1/8  |
| Подвод пилотного воздуха 14              | G1/8  |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G3/4  |
| Пневматическое подключение, канал 3      | G3/4  |
| Пневматическое присоединение, канал 5    | G3/4  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора                      | Алюминиевый сплав   |