

# Плита питания VABF-B10-30-P1-G38

№ изделия: 8026433

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки	6 Nm
Вес продукта	40 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты питания	Алюминиевое литье под давление