


# Катушка электромагнитная VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

№ изделия: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,  
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Класс изоляции эмалированного опровода	H
Характеристики катушки	230 V AC: 50 Hz, мощность переключения 11.5 VA, мощность удержания 8.0 VA
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Морская классификация	см. сертификат
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Сертификационный департамент	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Взрывозащита типа "Газ"	AEx m II T4 Ex m II T4
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	207 g
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	0,61 m
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Пластик Сталь
материал оплетки	Медь