


# Вертикальная плата питания воздухом VMPA2-VSP-QS3/8

№ изделия: 8029492

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	21 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Low corrosion stress
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	90 g
Пневматическое подключение, канал 1	QS-3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, плата питания	PA с армированием