

Тройниковое соединение NPFC-T-G12-2R12-FMM

№ изделия: 8030258

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	100,7 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	R1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)