

Двойной ниппель NPFC-D-M7-G18-M

№ изделия: 8030268

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Материал резьбового фитинга | Никелированная латунь |
| Размер контейнера | 10 |
| Рабочее давление | -0,95 ... 50 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 150 °C |
| Вес продукта | 8,7 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M7 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |