


# Катушка электромагнитная VACF-B-C1-3W

№ изделия: 8030817

FESTO

Подключение тип C, по EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	IEC 61010-1
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230/240 V AC: 50/60 Hz, мощность переключения 5.8 VA, мощность удержания 4.6 VA
Импульсная мощность	4 kV
Степень загрязнения	3
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Ограничение температуры окружающей и рабочей среды	-20 - 50 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	51,1 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип C по EN 175301-803 по EN 175301-803
Тип крепления	C рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA Сталь
Материал электромагнитной катушки	Медь Сталь Термопластик
материал оплетки	Медь