

Нажимной распределитель VMEF-S-M52-M-N18

№ изделия: 8031307

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Тип управления	механический
Ширина	20 mm
Стандартный номинальный расход	750 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	5,2 mm
Инструкции по эксплуатации	Не использовать как механический стопор
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Overlap	Positive overlap
Макс. частота переключения	3 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	34 N
Вес продукта	145 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/8 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	1/8 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	1/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Анодированный алюминий