

Рейка для датчиков DASP-F5-50-125-A-SR-S1-2

№ изделия: 8031588

Продукт будет снят с производства

Подходит для пневмоцилиндров DFAW.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 50 |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Полоса для датчиков |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Макс. момент затяжки | 2,9 Nm |
| Базовый вес на 0 мм хода | 127,8 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 1,4 g |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием и винтом |
| Материал профиля | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал винтов | Легированная сталь |