

Монтажная плата VABS-S1-1S-N38

№ изделия: 8032643

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	48 mm
Основан на стандарте	ISO 5599-1
Тип управления	электрический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Pilot pressure MPa	0 ... 1 MPa
Пилотное давление	0 ... 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	230 g
Тип крепления	Via through-hole for M5 screw
Подвод пилотного воздуха 12/14	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	3/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	3/8 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	3/8 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	3/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление