

Торцевая плита VABE-S1-1LZ-N12

№ изделия: 8032661

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	44 mm
Функция быстрого выхлопа	Via throttle plate
Основан на стандарте	ISO 5599-1
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	400 g
Тип крепления	Via through-hole for M6 screw
Подвод пилотного воздуха 12/14	1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/2 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал концевой плиты	Алюминиевое литье под давление