

Монтажная плата VMPAL-AP-14-T1-RV

№ изделия: 8034558

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	14 mm 14,9 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	14,9 mm
Разделение зон давления	Канал 1
Встроенная функция	Обратный клапан
Макс. количество распределителей	1
Направление потока	неревверсивный
Структура пневмоострова	Возможно использование разных размеров
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Нет
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	35 g
Пневматическое подключение, канал 2	для картриджа 14 мм
Пневматическое присоединение, канал 4	для картриджа 14 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	PA с армированием