

Обратный клапан VMPA14-RV

№ изделия: 8039820

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Тип управления	пневматический
Тип крепления	Клипса
Стандартный номинальный расход	350 l/min
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure	7,25 ... 116 psi
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Материал корпуса	ПОМ
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Положение при сборке	Любое
Тип приведения в действие, регулируемая функция обратного клапана	пневматический
Полный диапазон температур рабочего давления	0,5 ... 8 bar
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 40 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Вес продукта	0,17 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR