

Подача через шкаф NEFU-D12G4-R3DW4

№ изделия: 8040457

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	40,1 mm
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Тип крепления	Затянутый
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, M12x1, D -код
Электрическое присоединение 2	Угловой разъем, RJ45, 4-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Свойства передачи	В соответствии с категорией 5, EN 50173, класс D В соответствии с категорией 5, ISO/IEC 11801, класс D
Класс защиты	IP20 IP65 IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Никелированная латунь PA Цинковая штамповка
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Латунь Позолочен