

# Тормозящий резистор CACR-LE2-6-W60


№ изделия: 8047913

Продукт будет снят с производства

FESTO

Поглощает энергию, появляющуюся в промежуточной цепи в процессе торможения или внешнем возбуждении.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                                 | Значение  |
|--|---|
| Размер   | 60  |
| Положение при сборке                           | Свободная конвенция<br>Вертикальный<br>горизонтально                        |
| Характеристики при 35% режиме включения и 20°C | 180 W   |
| Номинальная емкость, тормозное сопротивление   | 60 W  |
| Значение сопротивления                         | 6 Ohm   |
| Авторизация                                    | c UL us - Recognized (OL)   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III  |
| Класс защиты                                   | IP65  |
| Температура окружающей среды                   | 0 ... 50 °C   |
| Вес продукта                                   | 140 g   |
| Тип крепления                                  | со сквозным отверстием  |
| Замечания по материалу                         | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |