


# Роликовый рычаг VAOM-R4-20-D1-32

№ изделия: 8049235

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Тип управления	механический
Положение при сборке	Плоскость перемещения
Тип конструкции	Роликовый рычаг
Тип пилотного управления	прямой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Затянутый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного адаптера	сталь, гальванизированная