

Ломающийся роликовый рычаг VAOM-R4-20-D2-32

№ изделия: 8049237

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ширина | 20 mm |
| Тип управления | механический |
| Положение при сборке | Плоскость перемещения |
| Тип конструкции | Тумблер |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Тип крепления | Затянутый |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал монтажного адаптера | сталь, гальванизированная |