

Параллельный набор EAMM-U-86-S48-87A-102

№ изделия: 8059004

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	86
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	175 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,25 Nm
Передаваемый момент	9,5 Nm
Вес продукта	2.500 g
Код интерфейса, привод	S48
Код интерфейса, двигатель	87A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)