

# Параллельный набор EAMM-U-145-S62-126AA-288

№ изделия: 8059073

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	145
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	2 Nm
Передаваемый момент	9,5 Nm
Вес продукта	15.000 g
Код интерфейса, привод	S62
Код интерфейса, двигатель	126AA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)