

Система Управления УССР

№ изделия: 8061000

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	4 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	Max. 50% at 40 °C
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Электрическое подключение	Пружинная клемма Push-in
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)