


# Осевой набор EAMM-A-L27-40A

№ изделия: 8063444

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	1,5 Nm
Вес продукта	102 g
Код интерфейса, привод	L27
Код интерфейса, двигатель	40A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)