


# Осевой набор EAMM-A-N38-70AB

№ изделия: 8063577

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	645 g
Код интерфейса, привод	N38
Код интерфейса, двигатель	70AB
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)