

Электронный модуль VMRA14-MPM-EMM-4

№ изделия: 8066768

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	4
Макс. кол-во электромагнитных катушек	4
Номинальный ток обрыва на катушку	80 мА до 25 мс
Номинальный ток с уменьшением тока	25 мА после 25 мс
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	30 g
Материал корпуса	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)