

Монтажный профиль DAMH-L8-32-PL-1

№ изделия: 8069015

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	160 g
Тип крепления	Прямо монтаж через сквозные отверстия
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Free of copper
Материал крепления	Алюминиевый сплав, анодированная
Материал втулки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь