


# Монтажный профиль DAMH-L8-40-PL-1

№ изделия: 8069016

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	166 g
Тип крепления	Прямо монтаж через сквозные отверстия
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Free of copper
Материал крепления	Алюминиевый сплав, анодированная
Материал втулки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь