

Амортизатор DYEF-G8-M4-Y1

№ изделия: 8073902

★ Линейка основной продукции

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M4
Ход	0,9 mm
Демпфирование	P демпфирование без металлических упоров
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	0,9 mm
Макс. момент затяжки	0,5 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,018 J
Вес продукта	5 g
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь