

Монтажная скоба RAMP-MB-64

№ изделия: 8081356

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	64
Серия	P
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	5 Nm
Температура среды	-60 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-60 ... 80 °C
Вес продукта	119 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал скобы	Легированная сталь, нержавеющая